

Ultrasonic Sieving Machine


(초음파 시빙머신)

초음파 진동체

효율적인 시빙

금속분말 최적화

USM-60



USM-60p




장비 사양


	USM-60 (저가형)	USM-60p (고급형)
지름	600mm, 유효지름 550mm	
레이어	단일 레이어 (분말 토출부 : 2개)	
소재	몸체 : SUS304, 하단지지판 : SUS304	
메쉬크기	200(0.074mm), 250 (0.061mm), 300 (0.05mm)	
사용전력	0.6kw	0.18kw x 2
전원	220V, 60hz, 단상 (또는 380V 삼상)	
안전등급	방수/방진 IP55	+ 방폭 전선 박스
무게	140kg	170kg
호퍼(회수통) 사이즈	-	20L (프레임 제공)

Ultrasonic Sieving Machine

장비 도해 및 설명




USM-60



USM-60p

● 작동 방식

- 소재가 선별기의 중앙에 투입됨
- 체구멍 보다 큰 입자는 체위쪽 표면을 따라 토출구로 배출됨
- 체구멍 보다 작은 입자는 체아래 토출구를 통해 배출됨



● 장점

- 밀폐구조로 분진 최소화 운용
- 신속한 체 교체
- 편리한 청소
- 연속작업을 보장하는 신뢰성
- 저전력 사용
- 컴팩트 디자인
- 견고한 설계로 유지보수 최소화



방폭 전선 박스 : 유럽인증

(취발성 등 폭발환경에서 전선 스파크에 의한 폭발방지)

Ultrasonic Sieving Machine

연락처

회사명 : (주) 알앤드에이치

전화 : 031-717-6287

E-mail : randht@naver.com, jeonsu@yahoo.com

영업 : 김정만 이사 lmckimjm@naver.com